


# Q-facial

Water Shining System with Ultrasonic


**ASTERASYS**  
YOUR PARTNER for HEALTHCARE

## 水漂漂 細胞重組管理


除垢淨膚 美白緊緻 修復細胞  
改善暗瘡 注養補水 減少皮脂



去污垢手柄



導入營養手柄




超聲波LDM手柄  
3MHz&10MHz  
雙頻交叉技術



韓國製造

去污垢手柄



## 雙向渦旋 水動力專有探頭 (量膚定制, 一客一用, 避免交叉感染)

STEP 01 順時針旋轉, 溶液從噴嘴內部噴射

STEP 02 將皮脂和角質等雜質和殘留溶液排入廢水桶

STEP 03 溶液通過噴口到達皮膚表面, 達到補水舒緩的效果

## 清潔溶液 潔淨煥膚



### Formula-A AHA 精華液

主要成分  
乙醇酸, 藻類提取物, 乳酸

去除角質 | 改善膚質 | 提量膚色



### Formula-B BHA 精華液

主要成分  
水楊酸, 蜂蜜提取物, 丁二醇

精準控油 | 清除雜質 | 供給氧營養




### Formula-C TONING 精華液

主要成分  
透明質酸, 維他命E, 蘆薈提取物

油水平衡 | 保濕舒緩 | 紓解刺激

導入營養手柄



## 5 大安瓶精華 五種肌膚保養精華

SKIN BOOSTER DULL FADE IN  
四重美白精華



提亮美白

SKIN BOOSTER HOT+  
溫感賦活精華



激活再生

SKIN BOOSTER COOL+  
冰感鎮靜精華



鎮靜補水

SKIN BOOSTER BLEMISH CLEAR  
抗炎抗痘精華



鎮靜清潔

SKIN BOOSTER REJUVENILE FILI  
肉毒杆菌精華




緊緻淡紋


超聲波LDM手柄



- 高密度超聲波能量
- 促進膠原蛋白生長、令肌膚倍增彈性
- 10MHz 及 3MHz 的超聲波
- 可將能量傳遞至表皮層及真皮層




高密度超聲波 - 10MHz



高密度超聲波 - 3MHz

療程前後



儀器規格

電源規格	AC 100-240 V, 50 / 60 Hz
儀器尺寸	250×344×283mm
儀器技術	Aqua peel / 負壓吸力 / 變頻聲波
體系	自動 / 手動
重量	4.8千克
屏幕	4.3吋觸控液晶顯示器